



Partida 154**Code X**Referencia **COFLI****12-12-6-07T-316****SS-SRUTI-12-12-6****Tee Unión Reducida**


De 3/4" OD a 3/4" OD a 3/8" OD



No. de Parte	Diámetro del Tubing (OD)		Barreno en el Cuerpo	Medida de los Hexágonos (pulgadas)		Ancho del Cuerpo (pulgadas)	A	A1	B	B1	I	I1	I2	L	L1	L2
	D	D1		h	H	H1										
SRUTI - 12 - 6	3/4	3/8	7.11	1 1/16	1 1/8	11/16	24.38	16.76	21.84	19.3	59.43	29.71	29.71	79.75	39.87	37.08

Todas las dimensiones son en milímetros excepto las especificadas como pulgadas, las dimensiones son sólo referencia y están sujetas a cambio.

TEE UNION REDUCIDA AL CENTRO PARA CONECTAR A TUBING ESTANDAR CON SISTEMA DE COMPRESION DE DOBLE FERRUL Y SISTEMA DE VERIFICACION I-FITTINGS DE INSTALACION CORRECTA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L ASTM - A182, CON DIAMETROS EN SUS TERMINALES DE 3/4 OD EN LOS LATERALES A 3/8 OD AL CENTRO.

**Componentes del Sistema i-Fitting**

- 1 Cuerpo
- 2 Ferrul Delantero
- 3 Ferrul Trasero
- 4 Tuerca
- 5 Anillo azul para inspección de instalación correcta
- 6 Anillo rojo para aplicación de torque preciso



Verificar que el tubing a utilizar esté cortado a 90° y esté libre de viruta, asegúrese que el conector cuenta con los dos ferrules y que se encuentren en la orientación correcta



Inserte el tubing hasta el fondo del conector y apriete la tuerca con los dedos firmemente



Aplique torque en sentido de las manecillas del reloj y deténgase al ver o escuchar que el anillo rojo se desprende del conector

El contenido completo del catálogo debe ser revisado para asegurar que el diseñador del sistema y el usuario realicen una selección segura del producto. Al seleccionar productos, se debe considerar el diseño total del sistema para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas. Funciones, compatibilidad de materiales, clasificación adecuada, instalación, operación y mantenimiento adecuados son responsabilidad del diseñador y usuario del sistema.